

# Насосы VIRAX : устройства для проведения испытаний на герметичность систем водоснабжения



Точность, компактность и быстрота для ваших испытаний на герметичность.

 **virax**



Легкая транспортировка вашего опрессовщика благодаря механизму заперания рычага.

- РУЧНОЙ ОПРЕССОВЩИК
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПРЕССОВЩИК



Накачивайте, проверяйте и продувайте с помощью одной кнопки.

- РУЧНОЙ ОПРЕССОВЩИК
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПРЕССОВЩИК

## Ручные опрессовщики

Практичные и легкие для проведения испытательных работ!



Артикул 262005



Артикул 262015



Артикул 262035

### Серийное оборудование:

#### Пластмассовый резервуар:

- Ударопрочный и легкий.
- Уменьшенные размеры для работы в узких местах.

#### Гибкий по всей длине (1,50 м):

- Практичный запуск.

#### Манометр высокой точности:

- Точный результат с манометром класса 1.6.
- Легкое чтение на шкале с градуировкой 1 бар.





Работайте быстро благодаря производительности 6 л/мин.

- РУЧНОЙ ОПРЕССОВЩИК
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПРЕССОВЩИК



Будьте в автономном состоянии: всасывайте из внешнего резервуара, если нет поступления воды.

- РУЧНОЙ ОПРЕССОВЩИК
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПРЕССОВЩИК

## Электрический опрессовщик

Для испытательных работ в системе трубопроводов и в резервуарах до 40 бар.



Артикул 262070



NEW  
RELEASE  
virax

### Серийное оборудование:

**Крепкая конструкция из АБС-пластика с транспортировочной ручкой.**  
- Ударопрочный.

**Защищенный глицериновый манометр:**  
- Компенсирует импульсы давления и вибрации.  
- Обеспечивает легкое считывание.  
- Шкала измерений в барах, фунтах/дюйм<sup>2</sup> и МПа.

**Самовсасывающий насос на высоте в 1 м:**  
- Поступление воды не нужно.

**Упрощенный запуск:**  
- Благодаря инструкциям по использованию, находящимся непосредственно на этом изделии.



 virax




Манометр на 50 бар



Манометр на 100 бар



Глицериновый манометр



## Характеристики

Описание	Ручной/Электрический	Объем резервуара (л)	Давление максимальное (в барах)	Поставляемые муфтовые соединения	Используемые жидкости	Поставляемый шланг высокого давления	Поставляемые шланги поступления воды	Артикул
Опрессовщик высокого давления	Ручной	10	100	3/8 дюйма и 1/2 дюйма	Вода, масло, гликоль*	1,50 м	-	262005
Опрессовщик большого объема	Ручной	10	50				-	262015
Компактный опрессовщик	Ручной	5	50				-	262035
Электрический опрессовщик	Электрический	-	40	1/2		1,20 м	1,30 м	262070

\*требуется промывка после использования.

## Дополнительное оборудование

Описание	Для	Артикул
Манометр на 50 бар с сертификатом калибровки	262015/262035	753447
Манометр на 100 бар с сертификатом калибровки	262005	753448
Высокоточный манометр - 15 бар, шкала 0,5 бар	262015/262035	753449

Дополнительное оборудование поставляется отдельно и устанавливается пользователем.

[www.virax.com](http://www.virax.com)

VIRAX France : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: [export@virax.com](mailto:export@virax.com)  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70



Официальный дистрибьютор в России:

ООО «ЦентрТехФорм»

Адрес: 127282 Москва, Чермянский проезд 7, стр. 1 тел/факс (495) 727-10-12

e-mail: [virax@ctf-m.ru](mailto:virax@ctf-m.ru)